

Tubo flexível de plástico

PU-1/8-SW

Código da peça: 7993

FESTO

para conexões CN e CK, muito flexíveis e com raio de curvatura pequeno, poliuretano (não indicado para o segmento alimentício).
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|------------------|
| Diâmetro externo | 3,18 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 13 mm |
| Diâmetro interno | 2,26 mm |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C |
| Peso do produto por comprimento | 0,005 kg/m |
| Cor | preto |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |