

# base de conexão VABM-B10-25S-N38-3-P3

Código da peça: 8026307

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	27,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	488 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 3	3/8 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio