

Restritor fixo VFFG-T-F4-8

Código da peça: 8047349

FESTO

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Tipo de fixação	estriado
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Dimensões	Para ø 4 mm
Dímetro nominal	0,85 mm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Peso do produto	0,4 g
Observações sobre material	Conforme RoHS