

# Tubo flexível de plástico

## PU-1/8-BL

Código da peça: 9977

FESTO

para conexões CN e CK, muito flexíveis e com raio de curvatura pequeno, poliuretano (não indicado para o segmento alimentício).

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	3,18 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	13 mm
Diâmetro interno	2,26 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,005 kg/m
Cor	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS