

Bucsa de centrare EAMH-145-19-C34-P

Cod: 1459342

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	145
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	38 kgmm ²
Greutate produs	281 g
Indicatie material	conform RoHS