

# unitate sanie SPZ-25-100-P-A-S6

Cod: 159757

FESTO

cu doua tije (sanii-TWIN ) pentru sesizarea proximitatii



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare   |
|--|---|
| cursa  | 100 mm  |
| domeniu pozitii de capat ajustabile / lungime            | 10 mm   |
| diametru piston  | 25 mm   |
| mod de operare unitate actionare                         | sanie   |
| amortizare   | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| pozitie instalare  | oricare   |
| ghidaj   | ghidaj cu alunecare                                     |
| structura constructiva                                   | ghidaj  |
| recunoasterea pozitiei                                   | pentru senzor de proximitate                            |
| variante   | S6: etansari rezistente la caldura max. 150 °C          |
| presiune de operare                                      | 1 ... 10 bar  |
| modul de functionare                                     | cu actiune dubla  |
| mediu de operare   | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat                    |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                     | 2   |
| temperatura mediului                                     | -20 ... 120 °C  |
| forta teoretica la 6 bar, revenire                       | 452 N   |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare                      | 452 N   |
| racord pneumatic   | M5  |
| informatii referitoare la material pentru capac          | aliaj maleabil aluminiu                                 |
| informatii referitoare la material pentru etansari       | FPM   |
| informatii referitoare la material pentru carcasa        | aliaj maleabil aluminiu                                 |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat                             |