

# Manometru MA-63-10-1/4-EN


Cod: 162840

Produs in retragere de pe piata

cu afisaj in bar si psi.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
domeniu afisaj [bar]	0 ... 10 bar
corespunde normelor	EN 837-1
marime nominala manometru	63
structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Inert gases Neutral fluids
presiune de operare	0 ... 10 bar
factor sarcina alternativa	0,66
clasa preciziei de masurare	2,5
tip de protectie	IP43
temperatura mediului	-20 ... 60 °C -20 ... 60 °C
indicatie material	conform RoHS
pozitia racordului	partea posterioara centrata
racord pneumatic	G1/4
materiale in contact cu mediul	alama
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama
informatii referitoare la material pentru carcasa	ABS
informatii referitoare la material pentru discul de observare	PS
culoare carcasa	negru
greutate produs	80 g
Note on operating and pilot medium	No oxygen No acetylene