

Racord rapid L LCKN-1/8-PK-3

Cod: 164997

FESTO

unghi de rotatie de 360°, cu garnitura de etansare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	1,7 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,9 ... 16 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2	pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu mama
Informatii referitoare la material pentru carcasa	zinc turnat sub presiune