

Drosel cu supapa de sens GRLA-1/8-NPT-QS-1/4-U

Cod: 165010

FESTO

pentru controlul debitului de iesire, cu racord pivotant
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functie de ventil | functie drosel cu supapa de cale |
| racord pneumatic 1 | QS-1/4 |
| racord pneumatic 2 | NPT1/8-27 |
| elemente de reglare | surub randalinat |
| debit nominal normal in directia droselului | 123 l/min |
| debit nominal normal in directia supapei | 71 l/min |
| presiune de operare | 1 ... 9 bar |
| temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | ranforsat cu PBT |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat, nelubrifiat aer comprimat filtrat, lubrifiat |
| pozitie instalare | oricare |
| temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| greutate produs | 19,6 g |
| informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare | alama |
| informatii referitoare la material pentru inel de decuplare | POM |