

# Drosel cu supapa de sens GRLA-1/8-NPT-QS-3/16-U

Cod: 190941

FESTO

pentru controlul debitului de iesire, cu racord pivotant  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functiune drosel cu supapa de cale
racord pneumatic 1	QS-3/16
racord pneumatic 2	NPT1/8-27
elemente de reglare	surub randalinat
debit nominal normal in directia droselului	113 l/min
debit nominal normal in directia supapei	51 l/min
presiune de operare	1 ... 9 bar
temperatura mediului	0 ... 60 °C
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PBT
mediu de operare	aer comprimat filtrat, nelubrifiat aer comprimat filtrat, lubrifiat
pozitie instalare	oricare
temperatura mediului	0 ... 60 °C
greutate produs	18,5 g
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM