

# Cilindru standard DNA-4"- -

Cod: 193387

FESTO

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.  
Depending on the configuration, the illustrations, the technical data  
on the data sheet and the relevant accessories might not exactly  
match this product.



## Fisa tehnica

~ConfIndependentDatasheet

| Caracteristica   | valoare                 |
|--|-------------------------|
| cursa  | 0,5 ... 80 "            |
| diametru piston  | 4"                      |
| bazat pe norme   | ANSI/NFPA               |
| presiune de operare                                      | 0,6 ... 12 bar          |
| modul de functionare                                     | cu actiune dubla        |
| mediu de operare   | aer comprimat filtrat   |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                     | 1                       |
| temperatura mediului                                     | $\geq -20$ °C           |
| informatii referitoare la material pentru capac          | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru carcasa        | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inalt aliat        |