

# Cilindru cursa scurta ADVC-4-2,5-P

Numar piesa: 526897

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	2.5 mm
Ø piston	4 mm
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Piston Tija de piston
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de lucru	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 000032...116 000032
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	5.7 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	7.5 N
Masa in miscare	0.2 g
Greutate produs	3 g
Tipul de montare	optional: cu orificiu de trecere cu accesorii
Conexiune pneumatica	M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material garnituri	HNBR NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material tija de piston	Aliaj de aluminiu forjat anodizat