

Regulator de presiune MS4N-LR-1/8-D6-AS-Z

Cod: 531425

FESTO

Presiunea de iesire maxima 7 bar, cu manometru, buton reglare blocabil, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| marime de fabricatie | 4 |
| serie | MS |
| siguranta de actionare | buton rotativ cu inzavorare |
| pozitie instalare | oricare |
| structura constructiva | ventil de reglare cu membrana cu comanda directa |
| functiune de regulator | presiune de iesire constanta cu aerisire secundara cu debit invers |
| afisarea presiunii | cu manometru |
| domeniul de reglare a presiunii | 0,3 ... 7 bar |
| presiune de intrare 1 | 0,8 ... 14 bar |
| histerezis presiune max. | 0,25 bar |
| debit nominal normal | 1.150 l/min |
| mediu de operare | aer comprimat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 225 g |
| tip fixare | cu accesorii la alegere: montare pe panou montare in linie |
| racord pneumatic 1 | NPT1/8-27 |
| racord pneumatic 2 | NPT1/8-27 |
| informatii referitoare la material pentru placa de conectare | aluminiu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru piesa de deservire | POM PA |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru membrana | NBR |