



Ventil baza LR-D-7-MINI

Numar piesa: 546452

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Regulator cu membrana actionat direct
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Presiune de lucru	13,8 Y25...240 Y25
Domeniu de reglare a presiunii	6,9 Y25...105 Y25
Histerezis max. de presiune	3 Y25
Debit nominal normal	157 CFM
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-459620851 °F...-459620725 °F
Temperatura ambianta	-459620851 °F...-459620725 °F
Greutate produs	12,3 oz
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune