

Tub plastic spiralat PAS-6I-8E-5

Cod: 548145

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| Lungime de lucru | 5 m |
| diametru exterior | 8 mm |
| lungime bloc | 0,385 m |
| Diametru interior | 6 mm |
| Diametru de infasurare | 50 mm |
| Numar spire | 45 |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 17,5 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura mediului | -30 ... 80 °C |
| Greutate produs | 205 g |
| Culoare | albastru |
| Duritate Shore | D 55 +/-3 |
| Indicatie material | Fara cupru si PFTE |
| Informatii referitoare la material pentru furtun | PA |