

# Kit burduf DADB-V6-50-S426-475

Cod: 553327

FESTO

pentru cilindri standard conform ISO 15552



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                                     |
|--------------------------------------|---|
| diametru exterior                    | 57 mm                                       |
| marime de fabricatie                 | 50  |
| Gama cursa                           | 426 ... 475 mm                              |
| Extensie tija                        | 126 mm                                      |
| Model                                | rotund                                      |
| pozitie instalare                    | Oricare                                     |
| Structura constructiva               | kit burduf<br>cu exhaustare pe canal        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune        |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B2-L                              |
| Rezistenta chimica                   | praf<br>span<br>ulei<br>Vaselina<br>Benzina |
| Tip de protectie                     | IP54  |
| Temperatura mediului                 | -10 ... 80 °C                               |
| Greutate produs                      | 204 g                                       |
| tip fixare                           | Prin impingere<br>cu stift filetat          |
| Conexiune pneumatica                 | G1/4  |
| Indicatie material                   | conform RoHS                                |
| Materialul pieselor de adaptare      | ranforsat PA                                |
| Materialul etansarilor               | NBR   |
| Materialul burdufurilor              | NBR   |
| Materialul pinului filetat           | otel inoxidabil aliaj inalt                 |