

# Tub plastic PEN-1/4-BL-150-CB

Numar piesa: 569891

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior Inch	1/4
raza de indoire relevanta pentru debit	0,085 Picioar
Raza min. de indoire	0,041 Picioar
Proprietati ale furtunului	lant energetic potrivit pentru aplicatii cu rate de ciclu mai mari
Conditii de testare furtun	Adecvarea lantului energetic: > 5 milioane de cicluri conform FN 942021
Presiune de lucru in functie de temperatura	-14,4 Y25...145 Y25
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei producatorului la <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-459620887 °F...-459620725 °F
Greutatea produsului in functie de lungime	OZF
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 1/4"
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE