

Bloc racordare VABM-B10-25E-N12-10-P3

Numar piesa: 8026296

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--------------------------------------|--|
| Dimensiune grila | 27.5 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 10 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 2598 g |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere |
| Conexiune aer de control 12 | 1/8 NPT |
| Conector pneumatic 1 | 1/2 NPT |
| Conector pneumatic 3 | 1/2 NPT |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material bara de racordare | Aliaj de aluminiu forjat |