

# Bloc racordare VABM-B10-25S-G38-4-P3

Numar piesa: 8026299

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                      |
|--------------------------------------|--|
| Dimensiune grila                     | 27.5 mm                                      |
| Pozitie de instalare                 | orice  |
| Numarul max. de pozitii de ventil    | 4  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Greutate produs                      | 607 g  |
| Tipul de montare                     | cu orificiu de trecere                       |
| Conector pneumatic 1                 | G3/8   |
| Conector pneumatic 3                 | G3/8   |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                 |
| Material bara de racordare           | Aliaj de aluminiu forjat                     |