

Bloc de racordare VABM-B10-30S-G12-5-P3

Cod: 8026416

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Marimea ramei | 32 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 5 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 1.313 g |
| tip fixare | cu orificiu |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 3 | G1/2 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de baza | Aliaj de aluminiu forjat |