

Drosel fix VFFG-T-F6-14

Cod: 8047357

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie de drosel
tip fixare	Infiletat
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
marime de fabricatie	Pentru ø 5.8 mm
Deschidere nominala	1,4 mm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1,2 g
Indicatie material	conform RoHS