


# Распределитель с электроуправлением MVH-5-1/8-S-B-VI

№ изделия: 116000

FESTO

с электромагнитной катушкой и вспомогательным ручным управлением, без штекерной розетки.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	750 l/min
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Структура проекта	Тарельчатое седло
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	5 mm
Монтажный шаг	27 mm
Тип уплотнения	мягкий
Ручное дублирование	Да
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Направление потока	неревверсивный
Пилотное давление	2 ... 10 bar
Время выключения	36 ms
Время включения	17 ms
Характеристики катушки	24V DC
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный,, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Температура среды	-5 ... 50 °C
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный,, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое присоединение, 11	G1/8