

Штуцер с цанговым соединением QS-B-1/4-10-20

№ изделия: 132121

Продукт будет снят с производства

наружная резьба с внешним шестигранником.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 6,7 мм |
| Тип уплотнения резьбового соединения | покрытие |
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 20 |
| Тип конструкции | Возвратно-поступательный принцип |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Авторизация | Germanischer Lloyd |
| Макс. момент затяжки | 12 Nm |
| Вес продукта | 20 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба R1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для шлангов, наружный диаметр 10 мм |
| Цвет отпусающего кольца | голубой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Латунь Никелирование |
| Данные о материале, стопорное кольцо | POM |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Данные о материале, зажимающий элемент | Легированная сталь, нержавеющая |