

Штуцер с ниппелем CRCN-1/8-РК-6

№ изделия: 13971

FESTO

коррозионно- и кислотостойкий, с уплотнительным кольцом, для шлангов PAN, PUN, PL, PP, PU.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	5,3 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Размер контейнера	10
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	7,5 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал резьбового уплотнения	PA с армированием TPE-U(PU)