

Направляющая FEN-1/2"-5/8"- -KF

№ изделия: 151731

FESTO

с направляющей с рециркулирующими шарикоподшипниками, предназначен для защиты от проворота, обеспечивает высокую точность перемещения.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|---|
| Размер | 1/2" |
| Ход | 0,04 ... 10 " |
| Положение при сборке | Любое |
| Направляющая | передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей |
| Тип конструкции | Направляющая |
| Температура окружающей среды | -4 ... 176 °F |
| Усилие перемещения | 15 N |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 14 g |
| Базовый вес на 0 мм хода | 429 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой |
| Материал компонента направляющей | Закаленная сталь |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |