

Обратный клапан HA-1/4-QS-6

№ изделия: 153450

FESTO

Расход от наружной резьбы к фитингу QS.
Этот тип подходит для работы на вакууме.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Функция распределителя | Функция прохода только в одном направлении |
| Пневматическое подключение, канал 1 | R1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | QS-6 |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Стандартный номинальный расход | 302 l/min |
| Рабочее давление | -1 ... 10 bar |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Материал корпуса | Никелированная латунь |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Мин. Дифференциальное давление, открытие | 0,1 bar |
| Мин. Дифференциальное давление, закрытие | 0,2 bar |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вес продукта | 23 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |