

Линейный привод DGPL-1 1/4"- -PPV-A-GF-B

№ изделия: 162933

FESTO

для бесконтактного опроса, бесштоковый, с непосредственной механической связью между поршнем и кареткой, с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 3.000 mm
Диаметр поршня	1 1/4"
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон Амортизатор, быстрая остановка
Направляющая	Направляющая скольжения
Тип привода	позитивное защелкивание (цель)
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длина демпфирования	20 mm
Пневматическое присоединение	NPT1/8-27