

Адсорбционный осушитель LDF-N5-N1/2

№ изделия: 185682

FESTO

для сухого и чистого воздуха.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Позиция сборки | Вертикальный |
| Кожух колбы | Металлический кожух стакана |
| Входное давление 1 | 4 ... 10,5 bar |
| Атмосферная точка росы | -40 °C |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, фильтрованный, без масла |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | в соответствии с руководством EU-EMV в соответствии с EU руководством по низкому напряжению |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 |
| Температура среды | 2 ... 50 °C |
| Окружающая температура | 2 ... 50 °C |
| Вес продукта | 30.200 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Информация о материале, корпус | Цинковая штамповка |