

# Штуцер с цанговым соединением QS-10-32-UNF-1/4-I-U

№ изделия: 190687

FESTO

наружная резьба с внутренним шестигранником

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение  |
|--|---|
| Размер                                       | Стандарт  |
| Условный проход                              | 2 mm  |
| Тип уплотнения резьбового соединения         | Уплотнительное кольцо   |
| Положение при сборке                         | Любое   |
| Размер контейнера                            | 1   |
| Структура проекта                            | Возвратно-поступательный принцип  |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar  |
| Рабочая среда                                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Примечание по рабочей среде                  | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 1   |
| Температура окружающей среды                 | -10 ... 60 °C   |
| Авторизация                                  | Germanischer Lloyd  |
| Макс. момент затяжки                         | 1,5 Nm  |
| Вес продукта                                 | 8 g   |
| Пневматическое подключение, канал 1          | UNF10-32  |
| Пневматическое подключение, канал 2          | для шлангов, наружный диаметр 1/4"  |
| Цвет отпускающего кольца                     | Серый   |
| Замечания по материалу                       | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус               | Латунь<br>Никелирование   |
| Данные о материале, стопорное кольцо         | POM   |
| Информация о материале, уплотнения шланга    | NBR   |
| Данные о материале, зажимающий элемент       | Легированная сталь, нержавеющая   |