

# Штуцер с цанговым соединением QS-1/4-3/8-I-U

№ изделия: 190694

FESTO

наружная резьба с внутренним шестигранником

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	14 Nm
Вес продукта	22 g
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 3/8"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Никелирование
Данные о материале, стопорное кольцо	ПОМ
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая