

# Коллектор разводной многосекционный QSLV3-3/8-5/16-U

№ изделия: 190784

FESTO

3 отвода, ориентируемое 360°.



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение  |
|--|---|
| Размер                                       | Стандарт  |
| Условный проход                              | 4,3 mm  |
| Тип уплотнения резьбового соединения         | покрытие  |
| Положение при сборке                         | Любое   |
| Тип конструкции                              | Возвратно-поступательный принцип  |
| Размер контейнера                            | 1   |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar  |
| Морская классификация                        | см. сертификат  |
| Рабочая среда                                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Примечание по рабочей среде                  | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| Температура окружающей среды                 | -10 ... 60 °C   |
| Макс. момент затяжки                         | 24 Nm   |
| Вес продукта                                 | 67 g  |
| Кол-во выходов                               | 3   |
| Кол-во линий питания                         | 1   |
| Пневматическое подключение, канал 1          | Наружная резьба 3/8 NPT   |
| Пневматическое подключение, канал 2          | для шлангов, наружный диаметр 5/16"   |
| Цвет отпускающего кольца                     | Серый   |
| Материал резьбовой заглушки                  | Никелированная латунь   |
| Замечания по материалу                       | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса                             | PBT   |
| Материал отпускающего кольца                 | POM   |
| Материал уплотнения шланга                   | NBR   |
| Материал держателя шланга                    | Легированная сталь, нержавеющая   |