

# Направляющая FEN-80- -

№ изделия: 19175

FESTO

Снимается, доступен до конца 2008



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Ход	10 ... 500 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Направляющая скольжения
Структура проекта	Направляющая
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие перемещения	70 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	70 g
Базовый вес на 0 мм хода	10.720 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Информация о материале направляющей	Легированная сталь
Информация о материале корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный