

# Пассивная направляющая FDG-25- -

№ изделия: 192851

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2021 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Примерное  
представление

## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	25
Ход	1 ... 3.000 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	передача типа "винт - гайка" с циркулирующими шариками с направляющей
Тип конструкции	Направляющая без привода
Макс. скорость	3 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Материал компонента направляющей	Сталь
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный