

Стандартный цилиндр DNA-3 1/4"- -

№ изделия: 193386

FESTO

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Ход	0,5 ... 80 "
Диаметр поршня	3 1/4"
Основан на стандарте	ANSI/NFPA
Рабочее давление	0,6 ... 12 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	≥ -20 °C
Информация о материале, крышки	Алюминиевый сплав
Информация о материале, корпус	Алюминиевый сплав
Информация о материале, шток	Легированная сталь