

Неполноповоротный привод DRQ-50-90-PPVJ-A

№ изделия: 19383

Продукт будет снят с производства

FESTO

Для бесконтактного опроса, с регулируемым демпфированием в конечных положениях и с безлюфтовым зубчатым приводом.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Угол демпфирования	84 deg
Диапазон настройки угла поворота с обеих сторон	-7 /+ 8 deg
Угол поворота	90 deg
Демпфирование	Регулируемое пневматическое демпфирования
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Рейка и шестерня
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	2,5 ... 10 bar
Макс. частота переключения при 6 бар	2,6 Hz
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Теоретический момент при 6 бар	19 Nm
Допустимый момент инерции	0,016 kgm ²
Вес продукта	5.510 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение	G1/4
Информация о материале, вал привода	Сталь с поверхностной закалкой
Информация о материале, уплотнения шланга	TPE-U(PU)