

Соединительный вал KSK-25-

№ изделия: 196587

FESTO

для синхронного параллельного координатного привода DGEL-....-...-ZR



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Номинальная длина	200 ... 2.000 mm
Положение при сборке	горизонтально
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)