

Плита для блочного монтажа MNA2-PR4-3-M5-PI

№ изделия: 197458

FESTO

со штекером в основании, для стыковых распределителей MNA2-...-PI
Снимается, доступен до конца 2007



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. число позиций распределителя	4
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Метод крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Метод крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	M7
Пневматическое соединение, канал 2	M5
Пневматические каналы 3/11	M7
Замечание по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале монтажной плиты	Обработанный алюминиевый сплав