

Ручной VAOH-N3-H10

№ изделия: 2500198

Продукт будет снят с производства

for mechanical actuation of butterfly valves VZFB.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	164 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	11 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
Вес продукта	300 g
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	Легированная сталь, нержавеющая