

Распределитель с электроуправлением MZH-3-0,4-K

№ изделия: 30210

FESTO

Micro-Pneumatic, с электромагнитной катушкой и вспомогательным ручным управлением, без штекерной розетки.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Стандартный номинальный расход	4 l/min
Рабочее давление	0 ... 7 bar
Структура проекта	Тарельчатое седло
Класс защиты	IP40 с розеткой
Условный проход	0,4 mm
Тип пилотного управления	прямой
Время выключения	4 ms
Время включения	4 ms
Рабочий цикл	100%
Характеристики катушки	24V DC: 0,5W
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	20 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	Монтажная плата
Пневматическое подключение, канал 2	Монтажная плата
Пневматическое подключение, канал 3	Монтажная плата
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление