

# Направляющая FEN-80- -KF

№ изделия: 33488

FESTO

Снимается, доступен до конца 2008



## Таблица данных

| Характеристика                      | Значение                           |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Размер                              | 80                                 |
| Ход                                 | 10 ... 500 mm                      |
| Положение при сборке                | Любое                              |
| Направляющая                        | Шарико-винтовая направляющая       |
| Структура проекта                   | Направляющая                       |
| Температура окружающей среды        | -20 ... 80 °C                      |
| Усилие перемещения                  | 40 N                               |
| Дополнительный вес на 10 мм хода    | 80 g                               |
| Базовый вес на 0 мм хода            | 10.430 g                           |
| Тип крепления                       | с внутренней резьбой               |
| Информация о материале направляющей | Закаленная сталь                   |
| Информация о материале корпуса      | Алюминиевый сплав<br>Анодированный |