

Шланг в металлической оплетке PX-9

№ изделия: 4095

FESTO

Снимается с производства, доступен до 2011 года.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	12 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	45 mm
Внутренний диаметр	9 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	0 ... 12 bar
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,171 kg/m
Цвет	серебряный
Твердость по Шору	75 +/- 5
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Информация о материале, шланги	NBR