

Плита для блочного монтажа MHP3-PR2-3

№ изделия: 525216

FESTO

Для распределителя полустыкового монтажа MHP3-...-HC/TC



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	G1/4
Пневматические каналы 3/11	G1/4
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевый сплав