

Опорный профиль HM1A-E07- -

№ изделия: 539379

FESTO

Для многокоординатных модульных систем операций перемещения и сборки.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. длина профиля	3.000 mm
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Вес продукта в зависимости длины	2,34 kg/m
Материал адаптера	Алюминиевый сплав Анодированный