

Сильфонный комплект DADB-V6-40-S376-425

№ изделия: 553305

FESTO

Для стандартных цилиндров по ISO 15552



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	46 mm
Размер	40
Диапазон хода	376 ... 425 mm
Удлиненный шток	115 mm
Проект	Круглый
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Комплект мембран с открытым выхлопом
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Устойчивость к среде	Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	129 g
Тип крепления	скользящий С резьбовым штифтом
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерных компонентов	PA с армированием
Материал уплотнений	NBR
Материал гофр	NBR
Материал резьбового штифта	Легированная сталь, нержавеющая