

Трехмерный порталный привод DHSR-25-EGC185TB-2EGC120TB-DGEA40

№ изделия: 574557

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	трехмерный порталный привод 25
Эффективная нагрузка	0 ... 25 kg
Привод, Z координата	DGEA-40
Система приводов, Z координата	Электрический Привод с зубчатым ремнем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 1.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,05$ mm
Привод, Y координата	2x EGC-120-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей 2x
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 2.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Привод, X координата	EGC-185-TB
Система приводов, X координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, X координата	Любое
Ход, X координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm