

Постоянный дроссель VFFG-T-F6-14

№ изделия: 8047357

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|------------------------------|---|
| Функция распределителя | Функция дросселирования |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Operating pressure МПа | -0,09 ... 1 МПа |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C |
| Авторизация | с UL us - Recognized (OL) |
| Размер | Для \varnothing 5,8 мм |
| Условный проход | 1,4 mm |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 1,2 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |