


# tlmič nárazov YSR-25-40

číslo dielca: 10870

FESTO

nastaviteľný



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih	40 mm
Tlmenie	nastaviteľný tvrdá charakteristika
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,4 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	40 mm
Maximálna nárazová sila	4.000 N
Max. spotreba energie na zdvih	160 J
Max. spotreba energie za hodinu	293.000 J
Max. zvyšková energia	0,8 J
sila na návrat (spätný pohyb)	30 N
Hmotnosť výrobku	860 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ