

Prípojovacia lišta VABM-C8-12E-G14-8-PT-L

číslo dielca: 1247977

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	12 mm
Max. počet miest na ventily	8
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	0,6 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	5 Nm
Hmotnosť výrobku	727 g
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Pneumatická prípojka 5	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina