

prírubový valec DFK-25-40-P


číslo dielca: 15013

Výbehový typ

FESTO

s pružnými tlmiacimi krúžkami v konc. polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	40 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	265 N