

škrtiaci spätný ventil GRLZ-1/8-NPT-3/8-B

číslo dielca: 151563

FESTO

pre škrtenie privádzaného vzduchu, s kyvným prípojom.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------|--|
| Funkcia ventilu | Škrtenie privádzaného vzduchu |
| Pneumatická prípojka 2 | NPT1/8-27 |
| Nastaviteľný prvok | Skrutka s drážkou (v hlave) |
| Typ upevnenia | zaskrutkovateľné |
| Pracovný tlak | 0,3 ... 10 bar |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Pracovné médium | filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 40 µm |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |